


MACH-ID 9434

Marque SMW AUTOBLOK

Taper RX4-ZSW

Année 2020



SWF_AUTOTRACK Type	0	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Size (mm)	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
Stroke (mm)	10	15	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
Max. lifting diameter	100	210	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Max. lifting diameter	100	270	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Max. lifting diameter	A	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Max. lifting diameter	A	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Max. lifting diameter	C	140	170	170	215	235	235	235	235	235	235	235
Max. lifting diameter	C	140	170	170	215	235	235	235	235	235	235	235
Max. lifting diameter	E	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Max. lifting diameter	E	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Max. lifting diameter	F	120	140	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Max. lifting diameter	F	120	140	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Max. lifting diameter	G	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Max. lifting diameter	G	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Max. lifting diameter	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. lifting diameter	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. lifting diameter	I	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Max. lifting diameter	I	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Max. lifting diameter	J	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	J	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	K	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	K	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	L	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	L	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	M	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	M	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Max. lifting diameter	N	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Max. lifting diameter	N	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Max. lifting diameter	O	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Max. lifting diameter	O	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Max. lifting diameter	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Max. lifting diameter	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Max. lifting diameter	Q	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Max. lifting diameter	Q	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Max. lifting diameter	R	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	R	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	Y	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	Y	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	Z	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	Z	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AJ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AJ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AQ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AQ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AV	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AV	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AW	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AW	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AX	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AX	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AY	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AY	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AZ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	AZ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. lifting diameter	BG	100	100	100	100	100	100	100	100	10		



Caractéristiques

Min. Diameter	35
Max. Diameter	350
C type steady	Yes

Dimensions

Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	400 mm
Poids	160 kg

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Outillage de coupe de métal - SMW AUTOBLOK - RX4-ZSW - MACH-ID 9434



- Premium Line self centering extra compact
- Integrated cylinder
- Sealed body
- Chip guard with coolant nozzles
- Stroke control with proxi switch
- Roller for in arm not included



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

